



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 083557 60 |
| GTIN | 4024937600290 |
| Classe de artigo | 08H |

Descrição

Modelo:

Bomba de alta pressão galvanizada de alta qualidade **100% estanque**.

Área de aplicação: para os requisitos de lubrificação reduzidos de veículos e máquinas. Para o transporte limpo em caixas de ferramentas ou no compartimento de armazenamento para ferramentas de bordo em veículos ou máquinas. Potência de bombeamento: máx. 0,3 cm³/curso. Pressão: máx. 250 bar.

Adequado para massas lubrificantes de consistência média (classe 2) e óleos de alta viscosidade.

Descrição técnica

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Índice | 60 ml |
| Tipo de bocal | Universal |
| Ø do recipiente de prensagem | 30,5 mm |
| Comprimento total | 170 mm |
| Pressão de trabalho | 250 bar |
| Material do recipiente | Aço brunido |
| Tipo de produto | Bomba de lubrificação |

