



Dados do pedido

Número do pedido	329936 20
GTIN	2050001922670
Classe de artigo	33H

Descrição

Modelo:

Clamping heads, **round profile, in 0.5 mm or 1 mm increments. Please specify required clamping Ø with order.**

Soft (reduced hardness of 40 HRC in the bore) for boring out.

Descrição técnica

Ø do furo inicial	20 mm
Alojamento	SK 65
Tipo de produto	Cabeçote de fixação