

Retificadora dupla DS, 400 V, Tipo: DS04/150



Dados do pedido

Número do pedido	077511 DS04/150
GTIN	2050001741257
Classe de artigo	03S

Descrição

Modelo:

O motor **extremamente suave** garante uma longa vida útil, mesmo em **operação contínua**.

Fornecido sem discos abrasivos.

Com veio de 25,4 mm.

Retificadoras duplas de corrente alternada trifásica extremamente robustas em versão de mesa. Os suportes estáveis das peças de trabalho, a proteção contra reaquecimento e as placas protetoras dos olhos de grande dimensão garantem uma elevada segurança do utilizador.

Instrução:

Para discos abrasivos adequados, ver a partir do n.º 596100.

Descrição técnica

n.º máximo de rotações	2900 r,p,m,
Peso	14 kg
Consumo energético	250 W
Designação do fabricante	DS04/150
Largura do disco abrasivo T	25 mm
Ø do furo do disco abrasivo H	25,4 mm
Ø do disco abrasivo D	150 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica

Tipo de produto

Lixadora dupla

Acessórios

Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo EK80	596100 EK80
Suporte para máquina indicado para máquina DS04	077513 DS04
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo SC46	596100 SC46
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo C800	596100 C800
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo SC80	596100 SC80
Mesa de apoio para ferramentas à direita Tipo AT1	077525 AT1
Placa de proteção ocular para n.º 077502 Tipo DS1	077509 DS1
Mesa de apoio para ferramentas à esquerda Tipo AT1	077519 AT1