

**Anel de arrasto, DIN 6366, para mandril de Ø: 40mm****Dados do pedido**

Número do pedido	309870 40
GTIN	4045197273895
Classe de artigo	39Z

**Descrição****Modelo:**

Anel arrastador para o transporte de lâminas com ranhura transversal em Mandris porta-fresas combinados ou encaixes de cabeça de fresagem.

**Indicado para:**

**Mandris porta-fresas combinados e encaixes de cabeça de fresagem.**

**Descrição técnica**

Largura do arrastador B-0,2	14 mm
Largura da união b	16 mm
para mandril de Ø	40 mm
Norma	DIN 6366
Tipo de produto	Anel de arrasto

