

Tubo de refrigerante HSK, para HSK: 25



Dados do pedido

Número do pedido	309880 25
GTIN	2050001707802
Classe de artigo	39Z

Descrição

Modelo:

O-ring especial até 120 bar, mobilidade angular de $\pm 1^\circ$, polido, com 2 anéis vedantes.

Vedações Viton® resistentes ao refrigerante.

- Superfície finamente polida, temperada e brunida.
- Dois raios de transição polidos.
- Movimento total através de dois O-rings.
- Buchas roscadas temperadas com flancos roscados perfilados e altamente compactados.

Descrição:

Tubo de refrigeração HSK – componente pequeno com grande efeito! Com até vários milhares de mudanças de ferramentas por dia, é importante garantir uma interface limpa e, acima de tudo, fiável em termos de processo entre o tubo de refrigeração e a vedação do fuso da máquina.

Indicado para:

Alojamento de ferramentas HSK.

Descrição técnica

Comprimento total L	16,8 mm
Rosca M	M8×1
indicado para alojamento	HSK 25
Ø D	5 mm
pressão máxima	120 bar
Mobilidade angular	± 1 grau

Tratamento de superfícies	polido
Tipo de produto	Tubo de refrigerante

Acessórios

Chave de caixa para tubo de refrigerante HSK para HSK 25	309890 25
--	-----------