

Cabeçote de fixação liso, SK 80, Ø de fixação (aumento de 1 mm): 36mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 329940 36 |
| GTIN | 2050001923004 |
| Classe de artigo | 33H |

Descrição**Modelo:**

Cabeçotes de fixação, **perfil redondo com incrementos de 0,5 mm ou 1 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

Acabamento suave para processamento fino.

Utilização:

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

Instrução:

Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.

Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar **a pedido!**

Descrição técnica

| | |
|--------------|---------|
| Ø de fixação | 36 mm |
| Dureza | 60 HR |
| Perfil | redondo |

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Área de aperto | liso |
| Comprimento L | 53 mm |
| Versão | estrutura dianteira encurtada |
| Alojamento | SK 80 |
| Tipo de produto | Cabeçote de fixação |