



## Dados do pedido

Número do pedido	329940 68
GTIN	2050001923325
Classe de artigo	33H

## Descrição

### Modelo:

Clamping heads, **round profile, in 0.5 mm or 1 mm increments. Please specify required clamping Ø with order.**

Smooth version for precision machining.

## Descrição técnica

Ø de fixação	68 mm
Perfil	redondo
Área de aperto	liso
Dureza	60 HR
Comprimento L	53 mm
Versão	estrutura dianteira encurtada
Alojamento	SK 80
Tipo de produto	Cabeçote de fixação

