

**Cabeçote de fixação liso, SK 80, Ø de fixação (aumento de 1 mm): 28mm****Dados do pedido**

Número do pedido	329940 28
GTIN	2050001922922
Classe de artigo	33H

**Descrição****Modelo:**

Cabeçotes de fixação, **perfil redondo com incrementos de 0,5 mm ou 1 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

Acabamento suave para processamento fino.

**Utilização:**

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

**Instrução:**

**Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.**

Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar **a pedido!**

**Descrição técnica**

Ø de fixação	28 mm
Área de aperto	liso
Perfil	redondo

Dureza	60 HR
Comprimento L	53 mm
Versão	estrutura dianteira encurtada
Alojamento	SK 80
Tipo de produto	Cabeçote de fixação