



Dados do pedido

Número do pedido	329944 15
GTIN	2050001923523
Classe de artigo	33H

Descrição

Modelo:

Clamping heads, **round profile, in 0.5 mm or 1 mm increments. Please specify required clamping Ø with order.**

With transverse and longitudinal serrations for raw material.

Descrição técnica

Ø de fixação	15 mm
Área de aperto	Ranuras transversais e longitudinais
Dureza	60 HR
Perfil	redondo
Comprimento L	53 mm
Alojamento	SK 80
Tipo de produto	Cabeçote de fixação

