



Dados do pedido

Número do pedido	329940 69
GTIN	2050001923332
Classe de artigo	33H

Descrição

Modelo:

Clamping heads, **round profile, in 0.5 mm or 1 mm increments. Please specify required clamping Ø with order.**

Smooth version for precision machining.

Descrição técnica

Ø de fixação	69 mm
Dureza	60 HR
Área de aperto	liso
Perfil	redondo
Comprimento L	53 mm
Versão	estrutura dianteira encurtada
Alojamento	SK 80
Tipo de produto	Cabeçote de fixação

