



## Dados do pedido

Número do pedido	329940 59
GTIN	2050001923233
Classe de artigo	33H

## Descrição

### Modelo:

Clamping heads, **round profile, in 0.5 mm or 1 mm increments. Please specify required clamping Ø with order.**

Smooth version for precision machining.

## Descrição técnica

Ø de fixação	59 mm
Área de aperto	liso
Perfil	redondo
Dureza	60 HR
Comprimento L	53 mm
Versão	estrutura dianteira encurtada
Alojamento	SK 80
Tipo de produto	Cabeçote de fixação

