

Ficha de dados



Porta-brocas curto Forma A, HSK-A 100, Área de aperto: 0,5-13



Dados do pedido

Número do pedido	307760 0,5-13
GTIN	2050001690043
Classe de artigo	33W

Descrição

Versão:

- Para rotação à direita e à esquerda.
- Com RFID / perfuração Balluff-Chip.

Material fornecido:

Inclui **chave de aperto** com cabo em T.

Acessórios especiais:

Chave de caixa n.º 309890. Tubo de refrigerante n.º 309880.

Descrição técnica

Modelo	standard
Projeção medida A	111 mm
Chave de aperto sobresselente n.º 627425	SW 6
Área de aperto	0,5 - 13 mm
Ø exterior D	50 mm
Alojamento	HSK-A 100
Norma de alojamento	DIN 69882-7
Norma de alojamento	ISO 12164-1
Norma de alojamento	DIN 69893-1
Forma	A

Ficha de dados

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 30 µm
binário de aperto máximo M _{d máx.}	≤ 14 Nm
Tipo de produto	Mandril curto

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/307760-0,5-13>