

## Cabeçote de fixação liso, Top 65, Ø de fixação (aumento de 0,5 mm): 40mm



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 329970 40     |
| GTIN             | 2050001926258 |
| Classe de artigo | 33H           |

### Descrição

#### Modelo:

Cabeçotes de fixação, **perfil redondo com incrementos de 0,5 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

Acabamento suave para processamento fino.

#### Vantagem:

- **25% maior força de retenção do que a cabeça de aperto RD.**
- **Sem deslocamento radial entre o cabeçote de fixação e o suporte do dispositivo de fixação, portanto insensível à sujidade.**
- **Rigidez única devido à instalação em grande área dos segmentos de fixação.**

#### Utilização:

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

#### Recomendação:

**Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.**

#### Instrução:

Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar **a pedido!**

### Descrição técnica

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Ø de fixação    | 40 mm               |
| Dureza          | 60 HR               |
| Perfil          | redondo             |
| Área de aperto  | liso                |
| Comprimento L   | 49 mm               |
| Alojamento      | Top 65              |
| Tipo de produto | Cabeçote de fixação |