



## Dados do pedido

Número do pedido	329946 40
GTIN	2050001924209
Classe de artigo	33H

## Descrição

### Modelo:

Clamping heads, **round profile, in 0.5 mm or 1 mm increments. Please specify required clamping  $\varnothing$  with order.**

Soft (reduced hardness of 40 HRC in the bore) for boring out.

## Descrição técnica

$\varnothing$ do furo inicial	40 mm
Dureza	60 HR
Perfil	redondo
Comprimento L	53 mm
Alojamento	SK 80
Tipo de produto	Cabeçote de fixação

