



Dados do pedido

Número do pedido	329970 10
GTIN	2050001926814
Classe de artigo	33H

Descrição

Modelo:

Clamping heads, **round profile, in 0.5 mm increments. Please specify required clamping \varnothing with order.**

Smooth version for precision machining.

Descrição técnica

\varnothing de fixação	10 mm
Perfil	redondo
Área de aperto	liso
Dureza	60 HR
Comprimento L	49 mm
Alojamento	Top 65
Tipo de produto	Cabeçote de fixação

