



Suporte de brocas sólidas VARIA, V5, Ø de fixação D1: 25



Dados do pedido

Número do pedido	319829 25
GTIN	2050001077974
Classe de artigo	33E

Descrição

Vantagem:

- Troca rápida através de apenas um ponto de fixação, permitindo a troca de ferramentas sem risco de ferimentos.
- As ferramentas de corte estão predefinidas na máquina.
- Design curto – baixos custos unitários.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro.

Nota:

Binário de aperto máximo para VX3 e VX4 a 5,7 Nm, possível com uma chave dinamométrica adequada n.º 211750 tam. 5,7. Binário de aperto máximo a V5 a 10 Nm. Ao soltar os insertos, não rodar para além do batente.

Versão extra curta a pedido. Recomendamos o conjunto de limpeza EWS Clean para a limpeza dos suportes de ferramentas Varia e dos insertos intercambiáveis.

Descrição técnica

Projeção medida A	36 mm
Ø de fixação D ₁	25 mm
Ø exterior D	65 mm

Ficha de datos

Alojamento	V5
Tipo de produto	Mandril de superfície