



Dados do pedido

Número do pedido	329970 26,5
GTIN	2050001927149
Classe de artigo	33H

Descrição

Modelo:

Clamping heads, **round profile, in 0.5 mm increments. Please specify required clamping \varnothing with order.**

Smooth version for precision machining.

Descrição técnica

\varnothing de fixação	26,5 mm
Área de aperto	liso
Perfil	redondo
Dureza	60 HR
Comprimento L	49 mm
Alojamento	Top 65
Tipo de produto	Cabeçote de fixação

