



Dados do pedido

Número do pedido	329974 55
GTIN	2050001928191
Classe de artigo	33H

Descrição

Modelo:

Clamping heads, **round profile, in 0.5 mm increments. Please specify required clamping Ø with order.**

With transverse and longitudinal serrations for raw material.

Descrição técnica

Ø de fixação	55 mm
Perfil	redondo
Dureza	60 HR
Área de aperto	Ranuras transversais e longitudinais
Comprimento L	49 mm
Alojamento	Top 65
Tipo de produto	Cabeçote de fixação

