

## Cabeçote de fixação com ranhuras transversais e longitudinais, Top 65, Ø de fixação (aumento de 0,5 mm): 42,5mm



### Dados do pedido

Número do pedido	329974 42,5
GTIN	2050001927941
Classe de artigo	33H

### Descrição

#### Modelo:

Cabeçotes de fixação, **perfil redondo com incrementos de 0,5 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

Com ranhuras transversais e longitudinais para matéria-prima.

#### Vantagem:

- **25% maior força de retenção do que a cabeça de aperto RD.**
- **Sem deslocamento radial entre o cabeçote de fixação e o suporte do dispositivo de fixação, portanto insensível à sujidade.**
- **Rigidez única devido à instalação em grande área dos segmentos de fixação.**

#### Utilização:

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

#### Recomendação:

**Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.**

#### Instrução:

Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar **a pedido!**

**Descrição técnica**

Ø de fixação	42,5 mm
Dureza	60 HR
Área de aperto	Ranuras transversais e longitudinais
Perfil	redondo
Comprimento L	49 mm
Alojamento	Top 65
Tipo de produto	Cabeçote de fixação