

Garant**Cone de rosca de troca rápida, SK 50, Área de corte da rosca: M6-20****Dados do pedido**

Número do pedido	334638 M6-20
GTIN	4045197488473
Classe de artigo	31P

Descrição**Versão:**

- Design curto, com compensação de comprimento elástico para pressão e tensão.
 - Pressão de passagem ajustável para diferentes materiais e brocas de rosca.
- Com bucha guia de esferas para uma compensação de comprimento suave e sem folgas.

Utilização:

- Produção de roscas com calibre.
- Pode ser utilizado para roscas à direita e à esquerda.
- Para máquinas NC e centros de processamento.

Acessórios especiais:

Insertos de troca rápida ver n.º 335420 – 335660.

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820; 308835.

Nota:

- Mandril de corte de roscas de troca rápida noutras versões de haste tam. M14 - M33 disponível a pedido.
- Mandril de corte de roscas de troca rápida não adequado para refrigeração interna.

Descrição técnica

Ø interior D ₁	31 mm
Ø exterior D	55 mm
Compensação de comprimento pressão	12,5 mm
Compensação de comprimento tração	12,5 mm

Área de corte da rosca	M6 – M20
Projeção medida A	83 mm
Alojamento	SK 50
Norma de alojamento	DIN 69871
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Tipo de produto	Mandril de corte de roscas

Acessórios

Pinos de aperto Forma A indicado para cone SK 50	308600 50
Pino de tração, 18CrNiMo7 Forma A indicado para cone SK 50	308605 50
Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 50	308610 50
Pino de tração, 18CrNiMo7 selado, forma B indicado para cone SK 50	308615 50
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 50	308620 50
Pinos de aperto Forma B indicado para cone SK 50	308640 50
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 50	308650 50
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 50	308660 50
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 50	308740 50
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 50	308760 50
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 50	308765 50
Pino de aperto 60° vedado indicado para cone SK 50	308785 50
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 50	308790 50
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 50	308795 50
Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 50	308820 50
Chave de aperto para pinos de aperto ISO 7388 indicado para tamanho de cone 50	308830 50

Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 10	335430 10
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 11	335430 11
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 12	335430 12
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 14	335430 14
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 16	335430 16
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 6	335430 6
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 7	335430 7
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 8	335430 8
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 9	335430 9
Jogo de insertos de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança, 9 peças	335470
Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 10	335620 10
Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 11	335620 11
Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 12	335620 12
Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 14	335620 14
Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 16	335620 16
Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 6	335620 6
Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 7	335620 7
	335620 8

Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 8

Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 9

335620 9

Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 10

335647 10

Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 12

335647 12

Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 16

335647 16

Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 6

335647 6

Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 8

335647 8

Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 9

335647 9