

Mandril de corte de roscas de troca rápida, BT 40, Área de corte da rosca: M3-12



Dados do pedido

Número do pedido	334665 M3-12
GTIN	4045197488503
Classe de artigo	32P

Descrição

Modelo:

- Design curto, com compensação de comprimento elástico para pressão e tensão.
- Pressão de passagem ajustável para diferentes materiais e brocas de roscar.

Utilização:

- Produção de roscas com calibre.
- Pode ser utilizado para roscas à direita e à esquerda.
- Para máquinas NC e centros de processamento.

Acessórios especiais:

Insertos de troca rápida ver n.º 335420 – 335660.

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820; 308835.

Instrução:

- Mandril de corte de roscas de troca rápida noutras versões de haste tam. M14 - M33 disponível a pedido.
- Mandril de corte de roscas de troca rápida não adequado para refrigeração interna.

Descrição técnica

Compensação de comprimento pressão	7,5 mm
Compensação de comprimento tração	7,5 mm
Projeção medida A	60 mm
Área de corte da rosca	M3 – M12

Ø interior D ₁	19 mm
Ø exterior D	38 mm
Alojamento	BT 40
Norma de alojamento	JIS B6339
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Tipo de produto	Mandril de corte de roscas

Acessórios

Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 40	308740 40
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Pinça de roscar com embraiagem por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 6	335610 6
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 8	335420 8
Pinça de roscar com embraiagem por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 11	335610 11
Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 4,5	335645 4,5
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 7	335420 7
Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 40	308615 40
Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40
Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 8	335645 8
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 11	335420 11
Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 40	308700 40

Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308650 40
Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 7	335645 7
Pinça de roscar com embraiagem por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 3,5	335610 3,5
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 6	335420 6
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 9	335420 9
Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 9	335645 9
Pinça de roscar com embraiagem por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 8	335610 8
Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 40	308830 40
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 3,5	335420 3,5
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308620 40
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 10	335420 10
Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 40	308610 40
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308660 40
Pinos de apertoForma B indicado para cone SK 40	308640 40
Pinça de roscar com embraiagem por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 7	335610 7
Pinça de roscar com embraiagem por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 4,5	335610 4,5
Pinça de roscar com embraiagem por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 10	335610 10
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308635 40
Jogo de insertos de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança, 8 peças	335460

Pino de tração, 18CrNiMo7Forma A indicado para cone SK 40	308605 40
Pinos de apertoMori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308625 40
Pinos de apertoForma A indicado para cone SK 40	308600 40
Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 6	335645 6
Pinos de apertoMazak, forma A indicado para cone SK 40M	308670 40M
Pinos de apertoMori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308630 40
Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mmvedado indicado para cone SK 40	308801 40
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixevedado indicado para cone SK 40	308802 40
Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 10	335645 10
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 4,5	335420 4,5
Pinça de roscar com embraiagem por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 9	335610 9