

Cone de roscar de troca rápida, MK2, Área de corte da rosca: M3-12



Dados do pedido

Número do pedido	334644 M3-12
GTIN	4045197606693
Classe de artigo	32P

Descrição

Modelo:

- Design curto, com compensação de comprimento elástico para pressão e tensão.
- Pressão de passagem ajustável para diferentes materiais e brocas de roscar.

Cone Morse DIN 228 B.

Utilização:

- Produção de roscas com calibre.
- Pode ser utilizado para roscas à direita e à esquerda.
- Para máquinas NC e centros de processamento.

Acessórios especiais:

Insertos de troca rápida ver n.º 335420 – 335660.

Instrução:

- Mandril de corte de roscas de troca rápida noutras versões de haste tam. M14 - M33 disponível a pedido.
- Mandril de corte de roscas de troca rápida não adequado para refrigeração interna.

Descrição técnica

Ø exterior D	38 mm
Ø interior D ₁	19 mm
Compensação de comprimento tração	7,5 mm
Projeção medida A	46 mm
Área de corte da rosca	M3 – M12
Compensação de comprimento pressão	7,5 mm

Alojamento	MK2
Tipo de produto	Mandril de corte de roscas

Acessórios

Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 4,5	335420 4,5
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 11	335420 11
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 9	335420 9
Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 10	335645 10
Pinça de roscar com embraiagem por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 3,5	335610 3,5
Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 6	335645 6
Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 8	335645 8
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 8	335420 8
Pinça de roscar com embraiagem por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 6	335610 6
Pinça de roscar com embraiagem por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 8	335610 8
Pinça de roscar com embraiagem por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 9	335610 9
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 6	335420 6
Pinça de roscar com embraiagem por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 4,5	335610 4,5
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 3,5	335420 3,5

Jogo de insertos de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança, 8 peças	335460
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 10	335420 10
Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 4,5	335645 4,5
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 7	335420 7
Pinça de roscar com embraiagem por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 10	335610 10
Pinça de roscar com embraiagem por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 7	335610 7
Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 7	335645 7
Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 9	335645 9
Pinça de roscar com embraiagem por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 11	335610 11