

Suporte de barras de mandrilar, PSC 63, Ø de fixação D1: 40mm**Dados do pedido**

Número do pedido	318888 40
GTIN	2050001672964
Classe de artigo	36D

Descrição**Utilização:**

Para utilização em centros de torneamento/fresagem.
Para alojamento de barras de mandrilar.

Instrução:

Pinos de aperto PSC a pedido.

Descrição técnica

L ₁	83 mm
Ø de fixação D ₁	40 mm
Projeção medida A	105 mm
Ø exterior D	63 mm
Alojamento	PSC 63
Norma de alojamento	ISO 26623-2
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Mandril de superfície

