

## Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança, M14 – M33, Ø da haste da broca de roscar: 18mm



### Dados do pedido

Número do pedido	335440 18
GTIN	4045197335920
Classe de artigo	32H

### Descrição

**Modelo:**

Insertos de troca rápida **sem** acoplamento por fricção de segurança.

**Utilização:**

Para mandril de corte de roscas com entalhe.

**Instrução:**

Os insertos com acoplamento por fricção são fornecidos com ajuste de binário para processamento de aço ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Adaptação da regulação possível através do ajuste da porca.

### Descrição técnica

Ø da haste do macho de roscar	18 mm
Quadrado da haste	14,5 mm
Área do macho de roscar	M14 – M33
Ø exterior D	68 mm
Ø da haste d	48 mm

Comprimento de ligação L	55,5 mm
Projeção H	14 mm
Tipo de produto	Inserto de troca rápida