



Dados do pedido

Número do pedido	335640 20
GTIN	4045197336057
Classe de artigo	32H

Descrição

Modelo:

Rigid quick-change tapping collets **with** safety clutch.

Descrição técnica

Ø da haste da broca de roscar	20 mm
Quadrado da haste	16 mm
Área da broca de roscar	M14 – M33
Ø exterior D	72 mm
Ø da haste d	48 mm
Comprimento de ligação L	55,5 mm
Projeção H	45 mm
Tipo de produto	Inserto de troca rápida

