

Garant**Suporte de ferramentas Eco forma C1 axial, direita, Ø da haste d1: 20****Dados do pedido**

Número do pedido	319101 20
GTIN	4045197523709
Classe de artigo	31V

Descrição**Versão:**

- HCR endurecido 58 ± 2 .
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Com bicos de pulverização esféricos.

GARANT Eco – Para utilização com suportes de aperto rotativos normais, suportes de sangrar rotativos de sistema GARANT Eco n.º 273830 – 273891 e suporte de base para recorte GARANT Eco n.º 273651.

Utilização:

Para ranhuração plana.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, folha 2.

Descrição técnica

h_1	16 mm
h_5	25 mm
Largura da haste b_3	13 mm
l_1	55 mm
h_6	30 mm

Ficha de dados

b ₁	52 mm
Ø da haste d ₁	20 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 20
b ₂	27 mm
h ₂	22 mm
Forma	C
Tipo de produto	Alojamento de ferramentas VDI