

Extensão para machos de roscar, Tipo: 1L



Dados do pedido

Número do pedido	338400 1L
GTIN	4045197336606
Classe de artigo	32H

Descrição

Modelo:

- **Versão longa ou muito longa.**
- **A extremidade dianteira da extensão foi concebida como uma pinça de aperto. Ao apertar manualmente a porca de aperto serrilhada, a pinça de aperto é apertada com o macho de roscar.**
- **O binário é transmitido através do quadrado.**
- **A extremidade traseira da extensão está em conformidade com a norma DIN, para que a extensão possa ser acomodada em insertos de troca rápida de machos de roscar ou pinças de aperto ER de macho de roscar com quadrado.**

Utilização:

Para o corte de roscas em áreas inacessíveis, p. ex. reentrâncias profundas, ressaltos, arestas interferentes em dispositivos, roscas internas extremamente profundas ou diretamente em paredes fundidas.

Instrução:

Está disponível sob pedido uma pinça de aperto sextavada alternativa para a fixação da broca de roscar.

Descrição técnica

Extensão K_2	4,9 mm
Ø da extensão D_4	6,1 mm
para quadrado K_1	2,1 mm
Extensão L_2	70 mm
para Ø nominal da rosca d_1 DIN 371	M2 – M2,6
Ø da extensão D_3	6 mm

Extensão L_3	230 mm
para $\varnothing$ da haste roscada d_2	2,8 mm
para comprimento de fixação l_1	22 mm
para $\varnothing$ nominal da rosca d_1 DIN 374/376	M4
Tipo de produto	Extensão