

 kurtz ersa

## Dados do pedido

Número do pedido	082100 150
GTIN	4003008069488
Classe de artigo	04C

## Descrição

### Modelo:

Ferros de soldar industriais duráveis com **pontas de solda permanentes Ersadur** (30 vezes a vida útil de pontas de solda de cobre convencionais). **Tempo de aquecimento 3 min.** (tam. 300 aprox. 5 min.). Cabo de alimentação de 1,5 m de borracha (PVC no tam. 30). **Com suporte** (não no tam. 30). Potente ferro de soldar para secções transversais de cobre até 6 mm<sup>2</sup>.

## Descrição técnica

indicador para secções transversais de Cu de até	6 mm <sup>2</sup>
Temperatura da ponta de solda após 3 minutos	450 °C
Peso sem cabo de alimentação	245 g
Potência de aquecimento	150 W
Largura da ponta de solda	5,3 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Ferro de soldar

## Acessórios

Fio de solda sem chumbo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rolo 250 g Ø do fio de solda 1	082365 1
Bomba de dessoldar PDD03, plástico, antiestática	082355
	082365 1,5

Fio de solda sem chumbo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rolo 250 g Ø  
do fio de solda 1,5

Ponta de solda Designação do fabricante 152JD

082400 152JD