

Extensão para machos de roscar com refrigeração interior, Tipo: 1



Dados do pedido

Número do pedido	338450 1
GTIN	4045197603401
Classe de artigo	32H

Descrição

Modelo:

- **Versão longa ou muito longa.**
 - **A extremidade dianteira da extensão foi concebida como uma pinça de aperto. Ao apertar manualmente a porca de aperto serrilhada, a pinça de aperto é apertada com a broca de roscar.**
 - **O binário é transmitido através do quadrado.**
 - **A extremidade traseira da extensão está em conformidade com a norma DIN, para que a extensão possa ser acomodada em insertos de troca rápida de brocas de roscar ou pinças de aperto ER de broca de roscar com quadrado.**
- com fornecimento de refrigerante interno.

Utilização:

Para o corte de rosas em áreas inacessíveis, p. ex. reentrâncias profundas, ressaltos, arestas interferentes em dispositivos, rosas internas extremamente profundas ou diretamente em paredes fundidas.

Instrução:

Está disponível sob pedido uma pinça de aperto sextavada alternativa para a fixação da broca de roscar.

Descrição técnica

para quadrado K ₁	2,1 mm
Ø da extensão D ₃	6 mm
Extensão L ₂	60 mm
para Ø da haste roscada d ₂	2,8 mm
para Ø nominal da rosca d ₁ DIN 374/376	M4
Extensão K ₂	4,9 mm

Ø da extensão D ₄	6,1 mm
para Ø nominal da rosca d ₁ DIN 371	M2 – M2,6
para comprimento de fixação l ₁	22 mm
Extensão L ₃	130 mm
Tipo de produto	Extensão