

Suporte de barras de mandrilar esquerda, PSC, Ø da haste/tamanho da placa – medida A: 50/15-110mm



Dados do pedido

Número do pedido	320406 50/15-110
GTIN	2050001715166
Classe de artigo	36D

Descrição

Instrução:

Encomendar o **bico HP** n.º 320001 adequado separadamente! As peças sobresselentes n.º 320610 – 320626 podem ser encontradas na lista de peças sobresselentes.
Pinos de aperto PSC a pedido.

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D ₁ mín.	40 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1506..
Projeção medida A	110 mm
Tamanho da placa	15
Peça sobresselente	P05
Distância entre pontas dos eixos f	22 mm
Ø da haste	50 mm
Comprimento útil L _N	90 mm
Alojamento	PSC
Tipo de inserto	esquerda
Norma de alojamento	ISO 26623-1
Refrigeração interior	sim

Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Tipo de produto	Suporte de barras de mandrilar