

Suporte de barras de mandril esquerda, PSC, Ø da haste/tamanho da placa – medida A: 63/15-140mm



Dados do pedido

Número do pedido	320406 63/15-140
GTIN	2050001715173
Classe de artigo	36D

Descrição

Instrução:

Encomendar o **bico HP** n.º 320001 adequado separadamente! As peças sobresselentes n.º 320610 – 320626 podem ser encontradas na lista de peças sobresselentes.
Pinos de aperto PSC a pedido.

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D ₁ mín.	50 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1506..
Peça sobresselente	P05
Tamanho da placa	15
Projeção medida A	140 mm
Distância entre pontas dos eixos f	27 mm
Ø da haste	63 mm
Comprimento útil L _N	118 mm
Alojamento	PSC
Tipo de inserto	esquerda
Norma de alojamento	ISO 26623-1
Refrigeração interior	sim

Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Tipo de produto	Suporte de barras de mandrilar