

Bucha autorroscante de alto rendimento Spiro, Tipo: 65/10



Dados do pedido

Número do pedido	341010 65/10
GTIN	4019208198071
Classe de artigo	39R

Descrição

Modelo:

Buchas com três mordentes de **alto rendimento** em versão de precisão. Alta concentricidade, sem chave, autoaperto, alta força de aperto. Libertação fácil à mão. Peças de desgaste endurecidas e intercambiáveis.

Utilização:

Nas perfuradoras manuais e verticais, fresadoras, tornos para fixação nas hastes de encaixe n.º 342300 – 342850 ou diretamente no fuso da máquina.

Norma:

DIN 238

Descrição técnica

Área de aperto	0,5 - 6,5 mm
Tipo	65/10
Cone para mandril	B 10
Comprimento da cabeça de perfuração aberta	61,5 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada	68 mm
Ø máximo do cone para mandril	10,094 mm
Ø exterior	34 mm
Tipo de produto	Bucha sem chave

