

Bucha autorroscante de alto rendimento, Tipo: 65/12



Dados do pedido

Número do pedido	341000 65/12
GTIN	4045197308306
Classe de artigo	33A

Descrição

Modelo:

Buchas com três mordentes de **alto rendimento** em versão de precisão. Alta concentricidade, sem chave, autoaperto, alta força de aperto. Libertação fácil à mão. Peças de desgaste endurecidas e intercambiáveis.

Utilização:

Nas perfuradoras manuais e verticais, fresadoras, tornos para fixação nas hastes de encaixe n.º 342300 – 342850 ou diretamente no fuso da máquina.

Norma:

DIN 238

Descrição técnica

Cone para mandril	B 12
Tipo	65/12
Comprimento da cabeça de perfuração fechada	68 mm
Comprimento da cabeça de perfuração aberta	61,5 mm
Ø máximo do cone para mandril	12,056 mm
Área de aperto	0,5 - 6,5 mm
Ø exterior	34 mm
Tipo de produto	Bucha sem chave

