

Pinça de aperto ER com vedação e bicos de pulverização, ER 16, Ø de fixação nominal d: 4mm



Dados do pedido

Número do pedido	308922 4
GTIN	4045197644992
Classe de artigo	32Z

Descrição

Modelo:

Totalmente temperado e retificado. Polido.

Versões vedadas com bicos de pulverização apenas para Ø nominal.

Descrição técnica

Ø de fixação nominal d	4 mm
Alojamento	ER 16
Norma	ISO 15488-A
Concentricidade	≤ 10 µm
Tipo	425 E
Ø exterior D	17 mm
Comprimento total L	27,5 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto

