

Bucha com bloqueio radial Extra RV Versão de plástico, Tipo: 10-3/8



Dados do pedido

Número do pedido	342200 10-3/8
GTIN	4019208415024
Classe de artigo	39R

Descrição

Modelo:

- Buchas sem chave com bloqueio radial automático. Não é necessário bloqueio adicional (especialmente para perfuração de impactos).
 - Muito ergonómica, fácil de usar, suporte de chaves sextavadas.
 - Boa precisão de concentricidade.
 - Versão perfurada para rotação à direita e à esquerda. (rosca M5 ou M6).
- Equipado com proteção de arranque.

Descrição técnica

Área de aperto	1 - 10 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada	60,9 mm
capacidade máxima da máquina	550 W
Tipo	10-3/8
Ø exterior	42,7 mm
Alojamento	3/8-24 polegada
Comprimento da cabeça de perfuração aberta	55 mm
Bloqueio radial	sim
Tipo de produto	Bucha sem chave

