

Haste de encaixe com haste MK, MK/cone para mandril: 1/10



Dados do pedido

Número do pedido	342500 1/10
GTIN	4045197296771
Classe de artigo	32X

Descrição

Modelo:

Completamente endurecido e retificado até à inclinação exata. Elevada concentricidade a longo prazo, uma vez que não são pressionadas aparas na superfície endurecida e os impactos ligeiros não provocam entalhes.

Com haste MK e lingueta de expulsão.

Design preciso e de baixo custo.

Utilização:

Para o alojamento de buchas em perfuradoras, tornos, dispositivos, etc.

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descrição técnica

Cone para mandril DIN 238	B 10
Tamanho do cone Morse MK	1
Ø do cone D	10,094 mm
Tipo de produto	Alojamento da bucha