

Pinça de aperto ER com vedação e bicos de pulverização, ER 25, Ø de fixação nominal d: 7mm



Dados do pedido

Número do pedido	308962 7
GTIN	4045197645104
Classe de artigo	32Z

Descrição

Modelo:

Totalmente temperado e retificado. Polido.

Versões vedadas com bicos de pulverização apenas para Ø nominal.

Descrição técnica

Ø de fixação nominal d	7 mm
Alojamento	ER 25
Norma	ISO 15488-A
Concentricidade	≤ 10 µm
Tipo	429 E
Ø exterior D	26 mm
Comprimento total L	34 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto

