



Dados do pedido

Número do pedido	323800 2
GTIN	4045197296726
Classe de artigo	32L

Descrição

Modelo:

Point angle 60°, surfaces ground.

Half point with deep inserted **carbide centre**. This offers particularly good access for the turning tool to the end face of the component.

The carbide tipped lathe centres are marked with a groove to indicate maximum regrinding allowance.

Norma:

DIN 806

Descrição técnica

Ø do metal duro H	7 mm
Ø exterior D	18 mm
Comprimento da superfície L ₁	30 mm
Distância entre pontas da superfície b	2 mm
Cone Morse	2
Comprimento total L	100 mm
Tipo de produto	Ponta de centragem