

Garant**Cone porta-fresas antivibratório, BT 50 A = 400, Ø do mandril d1: 22****Dados do pedido**

Número do pedido	303056 22
GTIN	4045197821751
Classe de artigo	31A

Descrição**Versão:**

- **Forma cilíndrica.**
- **Haste do cone, pino de montagem e superfícies de contacto retificadas no colar.**
- **Com RFID/ perfuração Balluffchip.**
- **Aumento da superfície de contacto de encosto.**
- **Versão com amortecimento de vibrações, alojamento com núcleo com amortecimento de vibrações.**

Vantagem:

Uma tendência de vibração significativamente menor! Aumento significativo na alimentação!

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa e porca de arrasto.

Acessórios especiais:

Chave especial n.º 309840.

Nota:

Tamanhos adicionais a pedido.

Descrição técnica

Ø exterior D	48 mm
Ø do mandril d ₁	22 mm
Projeção medida A	400 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L ₄	19 mm
Ø de fixação D ₁	22 mm
Alojamento	BT 50 A = 400

Ficha de dados

Norma	DIN 6357
Norma de alojamento	DIN 69882-3
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Norma de alojamento	JIS B6339
Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 8000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Oscilação	amortecido
Tipo de produto	Encaixe de cabeça de fresagem