

Ficha de dados



Cabeçote de fixação liso, SK 42, Ø de fixação (aumento de 0,5 mm): 4



Dados do pedido

Número do pedido	329910 4
GTIN	2050001070999
Classe de artigo	33H

Descrição

Versão:

Cabeçotes de fixação, **perfil redondo com incrementos de 0,5 mm ou 1 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

Acabamento suave para processamento fino.

Utilização:

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

Nota:

Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.

Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar a pedido!

Descrição técnica

Ø de fixação	4 mm
Perfil	redondo
Dureza	60 HR

Ficha de dados

Área de aperto	liso
Comprimento L	47 mm
Alojamento	SK 42
Tipo de produto	Cabeçote de fixação