

**Garant**

### Cone de fixação plano combinado, estreito, HSK-A 63, Ø de fixação D1: 6



#### Dados do pedido

Número do pedido	304705 6
GTIN	4045197289469
Classe de artigo	31A

#### Descrição

##### Versão:

- Com parafuso de aperto de articulação esférica para sistema Weldon e Whistle Notch (superfície de aperto inclinada 2°).
- Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
- Todas as hastes torneadas (funcionamento suave).
- Superfícies funcionais HSK processadas.

##### Utilização:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica conforme DIN 1835, forma B + E e 6535, forma HB + HE.

##### Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto de articulação esférica e parafuso de batente perfurado.

##### Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, parafuso sobresselente n.º 309905 tam. M6 ou M8.

#### Descrição técnica

Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Ø D <sub>3</sub>	18 mm
Projeção medida A	100 mm
Ø de fixação D <sub>1</sub>	6 mm
Ø exterior D	24 mm

## Ficha de dados

Comprimento útil L <sub>N</sub>	67 mm
Alojamento	HSK-A 63
Norma de alojamento	ISO 12164-1
Norma de alojamento	DIN 69893
Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/304705-6>