

## Mandril de superfície com furo do canal de refrigeração, HSK-A 63 A = 120, Ø de fixação D1: 6mm



### Dados do pedido

Número do pedido	304328 6
GTIN	4045197468178
Classe de artigo	31A

### Descrição

**Modelo:**

- Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
- Superfícies funcionais HSK processadas.

**GARANT:** Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).

**Com furos do canal de refrigeração bloqueáveis.**

**Utilização:**

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835, forma B e DIN 6535, forma HB.

**Acessórios especiais:**

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890.

**Instrução:**

HSK 40 e 50, forma A e E estão disponíveis no fabricante.

### Descrição técnica

Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	6
Projeção medida A	120 mm
Ø de fixação D <sub>1</sub>	6 mm
Ø exterior D	25 mm
Alojamento	HSK-A 63 A = 120

Norma de alojamento	DIN 69882-4
Norma de alojamento	ISO 12164-1
Norma de alojamento	DIN 69893
Forma	A
Furo do canal de refrigeração	com fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 3 μm
Estratégia de maquinagem	HPC
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Mandril de superfície

## Acessórios

Parafuso tensor sobressalente para mandril com Ø de fixação D1 6	309900 6
--	----------