



Dados do pedido

Número do pedido	329920 4
GTIN	2050001071736
Classe de artigo	33H

Descrição

Modelo:

Smooth version for precision machining.

Clamping heads, **round profile, in 0.5 mm or 1 mm increments. Please specify required clamping Ø with order.**

Descrição técnica

Ø de fixação	4 mm
Perfil	redondo
Dureza	60 HR
Área de aperto	liso
Comprimento L	46 mm
Versão	estrutura dianteira encurtada
Alojamento	SK 52
Tipo de produto	Cabeçote de fixação

