



Cabeçote de fixação liso, SK 52, Ø de fixação (aumento de 0,5 mm): 5,5



Dados do pedido

Número do pedido	329920 5,5
GTIN	2050001074065
Classe de artigo	33H

Descrição

Versão:

Acabamento suave para processamento fino.

Cabeçotes de fixação, **perfil redondo com incrementos de 0,5 mm ou 1 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

Utilização:

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

Nota:

Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.

Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar **a pedido!**

Descrição técnica

Ø de fixação	5,5 mm
Dureza	60 HR
Perfil	redondo

Ficha de dados

Área de aperto	3 - 7,5 mm
Área de aperto	liso
Comprimento L	46 mm
Modelo	estrutura dianteira encurtada
Alojamento	SK 52
Tipo de produto	Cabeçote de fixação