

**Cabeçote de fixação liso, SK 52, Ø de fixação (aumento de 0,5 mm): 50,5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	329920 50,5
GTIN	2050001074591
Classe de artigo	33H

**Descrição****Modelo:**

Acabamento suave para processamento fino.

Cabeçotes de fixação, **perfil redondo com incrementos de 0,5 mm ou 1 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

**Utilização:**

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

**Instrução:**

**Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.**

Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar **a pedido!**

**Descrição técnica**

Ø de fixação	50,5 mm
Área de aperto	liso
Dureza	60 HR

Perfil	redondo
Área de aperto	3 - 7,5 mm
Comprimento L	46 mm
Versão	estrutura dianteira encurtada
Alojamento	SK 52
Tipo de produto	Cabeçote de fixação