

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Macho de roscar manual sobresselente 6H, Tosca M (xpasso): M14****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 082805 M14 |
| GTIN | 4250361208270 |
| Classe de artigo | 04D |

Descrição**Versão:**

Insertos roscados HeliCoil®plus de passagem livre de alta resistência em **aço inoxidável com elevada resistência ao desgaste, atrito reduzido da rosca** em tolerâncias estritas, **elevada qualidade da superfície**, assim como resistência à **corrosão** e **ao calor**. O formato flexível permite uma distribuição uniforme de carga e tensão, criando assim **uniões roscadas permanentes** da mais alta **qualidade para todas as cargas operacionais** (estáticas, dinâmicas) com **a transmissão de força ideal**. Montagem rápida e simples, resultando numa rosca interior dentro das tolerâncias que pode ser usada em ambos os lados.

Broca de roscar manual de corte HSS para furos passantes.

Utilização:

Para a **reparação económica de** roscas danificadas ou **gastas** e como elemento de construção para a **blindagem de roscas** ao utilizar materiais com baixa resistência ao cisalhamento (p. ex. alumínio, liga de alumínio e magnésio).

Nota:

- **Calibres lisos passa não passa adequados para o controlo de roscas, ver n.º 486000 ss.**
- **Insertos autoblocantes, outras medidas e insertos roscados UNC / UNF estão disponíveis a pedido.**

Brocas de roscar para máquina HSS-E-PM com revestimento TiCN, ver n.º 133550 e n.º 138200.

Descrição técnica

| | |
|--|---------|
| Ø do furo central | 14,5 mm |
| Rosca M | M14 |
| Número de insertos roscados n.º 082800 | 30 |
| Óleo de corte | HSS |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Classe de tolerância | 6H |
| Passo de rosca | 2 mm |
| Refrigeração interior | não |
| Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de rosca manual |
| Anel colorido | sem |
| Tipo de produto | Machos de rosca |