

## Ficha de dados



### Cabeçote de fixação com ranhuras transversais e longitudinais, SK 52, Ø de fixação (aumento de 0,5 mm): 13,5



#### Dados do pedido

Número do pedido	329924 13,5
GTIN	2050001074676
Classe de artigo	33H

#### Descrição

##### Versão:

Com ranhuras transversais e longitudinais para matéria-prima.

**Cabeçotes de fixação, perfil redondo com incrementos de 0,5 mm ou 1 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

##### Utilização:

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

##### Nota:

**Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.**

Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar a pedido!

#### Descrição técnica

Ø de fixação	13,5 mm
Dureza	60 HR

## Ficha de dados

Área de aperto	Ranhuras transversais e longitudinais
Perfil	redondo
Comprimento L	46 mm
Alojamento	SK 52
Tipo de produto	Cabeçote de fixação