



Cabeçote de fixação com ranhuras transversais e longitudinais, SK 52, Ø de fixação (aumento de 0,5 mm): 33,5



Dados do pedido

Número do pedido	329924 33,5
GTIN	2050001074874
Classe de artigo	33H

Descrição

Versão:

Com ranhuras transversais e longitudinais para matéria-prima.

Cabeçotes de fixação, **perfil redondo com incrementos de 0,5 mm ou 1 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

Utilização:

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

Nota:

Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.

Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar a pedido!

Descrição técnica

Ø de fixação	33,5 mm
Área de aperto	Ranhuras transversais e longitudinais

Ficha de dados

Perfil	redondo
Dureza	60 HR
Comprimento L	46 mm
Alojamento	SK 52
Tipo de produto	Cabeçote de fixação