



## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 329930 12     |
| GTIN             | 2050001072559 |
| Classe de artigo | 33H           |

## Descrição

### Modelo:

Smooth version for precision machining.

Clamping heads, **round profile, in 0.5 mm or 1 mm increments. Please specify required clamping Ø with order.**

## Descrição técnica

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Ø de fixação    | 12 mm                         |
| Perfil          | redondo                       |
| Área de aperto  | liso                          |
| Dureza          | 60 HR                         |
| Comprimento L   | 53 mm                         |
| Versão          | estrutura dianteira encurtada |
| Alojamento      | SK 65                         |
| Tipo de produto | Cabeçote de fixação           |

