

Bucha redutora para haste MK com lingueta de expulsão, HSK-A 100, MK interior: 1**Dados do pedido**

Número do pedido	306970 1
GTIN	4045197290557
Classe de artigo	31A

Descrição**Modelo:**

- **Interior e exterior retificados com precisão.**
- **Com RFID / perfuração Balluff-Chip.**
- **Hastes torneadas (funcionamento suave!).**
- **Superfícies funcionais HSK processadas.**

Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890.

Descrição técnica

Projeção medida A	110 mm
Cone Morse interior	1
Ø exterior D	25 mm
Alojamento	HSK-A 100
Norma de alojamento	ISO 12164-1
Norma de alojamento	DIN 69893
Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 8 µm

Estratégia de maquinagem

HSC

Tipo de produto

Adaptador de alojamentos